




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPV-O6/F1x1/2m



- 1 priză hexagonală 3 mm
2 gaura pentru montarea sculelor

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF; OO50; OCF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

210

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

600



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPV-O6/F1x1/2m

OCF (High Power)		
Distanța fibrei optice	[mm]	2320
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Date mecanice		
Greutate	[g]	56,4
Versiunea capului de detectie		cu cot
Filetul capului de detectie		M6
Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	2
Dispunere fibre		●
Diametru nucleu	[mm]	1
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PE
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 4 x M6
		saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)		Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.