


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Design rezistent la îndoire pentru aplicații în robotică; Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OBF; OO50; OCF
OBF	
Distanța fibrei optice [mm]	56
OO50	
Distanța fibrei optice [mm]	120
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	550

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
------------------------------	----------

Date mecanice

Greutate [g]	33,6
Versiunea capului de detectie	drept
Filetul capului de detectie	M4
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	2



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Disponere fibre	
Diametru nucleu [mm]	4 x 0,25
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	PE
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4 saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.