

EVC719



Cablu de conectare

VDOGH040MSP0002H04STGH040MSP



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 250 AC / < 300 DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Temperatura ambientala (variabila) [°C]

-25...90

Temperatura depozitare [°C]

-25...55

Umiditate la depozitare [%]

10...100

Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate

1K22/ DIN 60721-3-1

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]

166

Materiale

Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da



Cablu de conectare

VDOGH040MSP0002H04STGH040MSP

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

