


E30430



Afisaj IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Aplicatie

afisaj al tuturor valorilor de proces ale unui senzor conectat

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

18...30 DC

Consum de energie [mA]

< 47

Rezistenta de izolare Min. [MΩ]

100; (500 V DC)

Clasa de protectie

III

Protectie la polaritate inversa

da

Software / Programare

Optiuni de parametrizare

afisaj, indicatie

Interfete

Interfata de comunicatie

IO-Link

Tip transfer

COM2 (38,4 kBaud)

Revizie IO-Link

1.1

Standard SDCI

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

Mod SIO

nu

Tip port master necesar

A

Timp minim al ciclului de proces [ms]

11,2

ID-uri de dispozitive suportate

Tip de operare

ID-ul dispozitivului

default

694

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

0...60

E30430



Afisaj IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Temperatura depozitare	[°C]	-20...80
Protectie		IP 65; IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[ani]	397
Date mecanice		
Greutate	[g]	204
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Afisaj / elemente de operare		
Display		Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel
		2 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Y-spliter:, E12481
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; Contacte: aurit		