

EVC743



Cablu de conectare

VDOAH040MSP0020H04STAH040MSP



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-25...90
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1320
Dimensiuni	[mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiale		Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da



Cablu de conectare

VDOAH040MSP0020H04STAH040MSP

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

