




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Suprafață etanșată
 2: G1 Filet interior
 3: sealing ring groove for O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	150
Nota legata de rezistenta la presiune		pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari		
Directiva privind echipamentele sub presiune		O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta		Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice		
Greutate	[g]	292,5
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4; O-Inel: FPM; O-Inel: EPDM
Conectare senzor		G 1 banda de etansare
Conectarea la proces		Adaptor sudură Ø 50 mm
Etansare		Garnitura
Accesorii		
Articole livrate		O-Inel: 26 x 3, conform EPDM, FDA, E30438 O-Inel: 26 x 3, conform FKM, FDA, E30437
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.