


EVC824



Cablu de conectare

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...75 °C
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...75 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	264,5



Cablu de conectare

VDOGH030MSS0008H03STGH030MSS

Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM	
Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 8 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

