




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT



- 1 G1 Filet interior Aseptoflex Vario
 2 port de scurgere
 3 Suprafață etanșată



EHEDG Certified

Aplicatie	
Execuție	cu port de scurgere
Montaj	pentru grosimi sub#iri ale pere#ilor
Rezistență la presiune [bar]	25
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor
Teste / certificari	
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.
Date mecanice	
Greutate [g]	156
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 60 mm
Etansare	Garnitura
Accesorii	
Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (op#ional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.