


Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Cantă etanșare

EC 1935/2004 

Aplicatie

Temperatura mediului	[°C]	< 250
Rezistență la presiune	[bar]	50

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instruțiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate	[g]	45,1
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere	[Nm]	5...20
Conectare senzor		M12 x 1,5 banda de etansare
Conectarea la proces		Adaptor sudură Ø 25 mm

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------