




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 port de scurgere
3 Cantă etanșare



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplicatie

Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	25
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	237,5
Materiale în contact cu mediul	otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4
Conectare senzor	G 1 Filet interior Aseptoflex Vario
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 65 mm
Etansare	Garnitura

Accesorii

Articole livrate	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform EPDM, FDA, E30054
Accesorii (opțional)	O-Inel: 1 x 24 x 2, conform FKM, FDA, E30123

E30157



Adaptor de sudare pentru senzori de proces

WELDING ADAPT D65/G1

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.