


Cablu cu conector tata

ASTAN040MSS0002K04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție	cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Protecție	IP 65; IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	131								
Material turnat	TPU								
Material piuliță	alama, nichelată								
Adecvat portcablu	da								
Adecvat portcablu	<table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 10 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Viteză lucru</td><td>max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Ciclii îndoire</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Deformare la torsiune</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²	Ciclii îndoire	> 3 Mio.	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului								
Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²								
Ciclii îndoire	> 3 Mio.								
Deformare la torsiune	± 180 °/m								

**Cablu cu conector tata**

ASTAN040MSS0002K04

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord

BU =
OG =
WH =
YE =

Culorile conecticii :
albastru
portocaliu
alb
galben