


Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT G1/2 WELDING POT



- 1 port de scurgere
2 Cantă etanșare



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplicatie

Execuție	forma lunga pentru instalari in adancime
Rezistență la presiune [bar]	50
Nota legata de rezistenta la presiune	pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	200
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 50 mm
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4

Observatii

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------