

EVC919



Cablu de conectare

VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție	cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65; IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	104,8
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 3 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

**Cablu de conectare**

VSTAN040MSS0001K04STAN040MSS

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

