


Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 2400



1 cârlig de prindere

Caracteristicile produsului

Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Execuție	pentru codificatoare cu flanșă de sincronizare de 58 mm și arbore solid de 6 mm
----------	---

Precizia / Devieri

Precizia	$\pm 0,1$ % FSO
Repetabilitate	$\pm 0,04$ % FSO

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Temperatura depozitare [°C]	-20...80
Umiditate la depozitare [%]	5...95; (fara condensare)

Teste / certificari

Rezistență la șoc	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Rezistență la vibrații	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Date mecanice

Greutate [g]	598,5
Diametru flansa superioara [mm]	58

Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 2400

Materiale	Capsula: PA; cablu măsurare: Oțel inox acoperit cu poliamidă		
Schita arbore	arbore		
Diametru arbore [mm]	6		
Lungime max. de măsurare [mm]	2400		
Circumferinșă tambur cablu [mm]	150,8		
Diametru cablu [mm]	0,45		
Conexiune cablu	cârlig de prindere		
Caracteristici cablu	viteză max. cablu	[m /s]	1
	accele#ie max. cablu	[g]	5
	forșă max. de extensie	[N]	7
	forșă min. de retragere	[N]	1
Flansa de fixare	Flanșă sincronă		

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

diagrame si grafice

Instrucțiuni montare

