


Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 3000



1 Știft filet

Caracteristicile produsului

Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Execuție	pentru codificatoare cu flanșă de sincronizare de 58 mm și arbore solid de 6 mm
----------	---

Precizia / Devieri

Precizia	± 0,012 % FSO
Repetabilitate	± 0,005 % FSO

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...80
Temperatura depozitare [°C]	-40...80
Umiditate la depozitare [%]	5...95; (fara condensare)

Date mecanice

Greutate [g]	598,5
Diametru flansa superioara [mm]	58
Materiale	Capsula: diecast zinc / plastic; cablu măsurare: Oțel inox acoperit cu poliamidă
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

E61441



Mecanism cu fir de tragere pentru encodere

DRAW WIRE 3000

Lungime max. de măsurare [mm]	3000		
Circumferin#ă tambur cablu [mm]	200		
Diametru cablu [mm]	0,87		
Conexiune cablu	M6		
Caracteristici cablu	viteză max. cablu	[m /s]	0,8
	accele#ie max. cablu	[g]	1
	for#ă max. de extensie	[N]	3
	for#ă min. de retragere	[N]	2,5
Flansa de fixare	Flan#ă sincronă		

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

diagrame si grafice

Instrucțiuni montare

