




Eticheta RFID

ID-TAG/86X54/06



Aplicatie

Temperatura de operare (activa)	[°C]	-30...50
---------------------------------	------	----------

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
Dimensiune memorie	[bit]	896
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		ICODE SLIX
Numărul de blocuri		28
Dimensiunea bloc	[Byte]	4
Numar unic de identificare (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...50
Protectie		IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio		ISO 15693

Date mecanice

Greutate	[g]	57,2
Dimensiuni	[mm]	54 x 86 x 1
Materiale		PVC

Observații

Unitate de ambalare		10 buc.
---------------------	--	---------



Eticheta RFID

ID-TAG/86X54/06

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230