




Eticheta RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-TAG
2 marcaj de pozitie tag mijlocul antenei



Aplicatie		
Aplicatie	Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcționate	
Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85	
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	120; (durata testului: 1 x 100 h)	
Date electrice		
Frecvență de lucru [MHz]	0,125	
Dimensiune memorie [bit]	2048	
Cicluri de citire Max.	nelimitata	
Cicluri de scriere Max.	100000	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...85	
Temperatura depozitare [°C]	-40...90	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Date mecanice		
Greutate [g]	10,1	
Carcasa	Capsula construcție pentru purtători piese	
Dimensiuni [mm]	18 x 33 x 16,9	
Materiale	PBT portocaliu; PA negru	

E80346



Eticheta RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Accesorii	
Articole livrate	ID-TAG:, E80345
Observații	
Observații	Temperatura Peak 1 x 100 h
	Temperatura depozitare 1 x 1000 h
	soc 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibrație 3 Achsen je 8 h
Unitate de ambalare	1 buc.