




Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție		cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	1,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)
Date mecanice		
Greutate	[g]	1237,9
Material turnat		TPU / PC
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040MSS0020K04STGP040--S

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 3 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit

