




Eticheta RFID

ID-TAG/M5x16,5/06



1 TAG-Mijloc



Aplicatie

Aplicatie	Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcționate
Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	90

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	Vigo
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...90
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Aprobare Radio	ISO 15693	

Date mecanice

Greutate [g]	5,3
Capsula	Formă constructivă filet
Tip montare	instalare pe materiale non-metalice; (însurubare ; Se lipește pe suprafață)
Dimensiuni [mm]	M5 / L = 16,5
Desemnarea firului	M5
Materiale	PA negru

E80347



Eticheta RFID

ID-TAG/M5x16,5/06

Observații

Unitate de ambalare

10 buc.

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15