




Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040MSS0006K04STGP040--S



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție	cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	1,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-25...90
Temperatura depozitare [°C]	-25...55
Umiditate la depozitare [%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie	IP 65; IP 67; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)

Date mecanice

Greutate [g]	400,3
Material turnat	TPU / PC
Material piuliță	alama, nichelată
Adecvat portcablu	da

Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040MSS0006K04STGP040--S

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 3 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit

