




Eticheta RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-TAG
2 marcaj de pozitie tag mijlocul antenei



Aplicatie

Aplicatie	Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcționate
Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	90

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	Vigo
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...90
Protectie	IP 67



Eticheta RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Aprobare Radio	ISO 15693	
Date mecanice		
Greutate	[g]	10
Capsula	Capsula construcție pentru purtători piese	
Tip montare	Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare ; Se lipește pe suprafață)	
Dimensiuni	[mm]	18 x 33 x 16,9
Materiale	PBT portocaliu; PA negru	
Accesorii		
Articole livrate		
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Alte date		
distanța de citire cand este montat pe metal(mm)		
ANT410 / DTI410		4
ANT411 / DTI411		5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426		-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427		10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436		5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437		15
ANT513 / DTI513 / DTC510		20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516		5
ANT600 / DTI600		15