




Eticheta RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit



Aplicatie

Temperatura de operare (activa) [°C]	-40...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	50

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	ICODE SLIX
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Temperatura depozitare [°C]	-20...50

Teste / certificari

Aprobare Radio	ISO 15693
----------------	-----------

Date mecanice

Greutate [g]	514
Tip montare	instalare pe materiale non-metalice; (auto-adezive)
Dimensiuni [mm]	30 x 65 x 0,1
Materiale	PP; adeziv: HL2

Observații

Unitate de ambalare	500 buc.
---------------------	----------



Eticheta RFID

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130