




Eticheta RFID

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Aplicatie

Temperatura de operare (activa)	[°C]	-40...85
Varful de temperatura (pasiv)	[°C]	90

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
Dimensiune memorie	[bit]	1024
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		ICODE SLIX
Numărul de blocuri		28
Dimensiunea bloc	[Byte]	4
Numar unic de identificare (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...90
Protecție		IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio		ISO 15693

Date mecanice

Greutate	[g]	11,55
Tip montare		instalare pe materiale non-metalice; (însurubare ; Se lipește pe suprafață)
Dimensiuni	[mm]	Ø 50 / L = 3
Materiale		PPA negru

E80384



Eticheta RFID

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190