




Distribuitor Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



| Aplicatie                                                           |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Caracteristici speciale                                             | fără silicon; contacte aurite |                                    |
| Aplicatie                                                           | functie logica AND            |                                    |
| Fără silicon                                                        | da                            |                                    |
| Date electrice                                                      |                               |                                    |
| Tensiune de lucru                                                   | [V]                           | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Clasa de protectie                                                  |                               | II                                 |
| Curent total Max. pe modul/ slot                                    | [A]                           | 4                                  |
| Curent total Max.                                                   | [A]                           | 4                                  |
| Condițiile mediului                                                 |                               |                                    |
| Temperatură de ambianță                                             | [°C]                          | -25...100                          |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           |                               | cULus: ...65 °C                    |
| Temperatura depozitare                                              | [°C]                          | -25...55                           |
| Umiditate la depozitare                                             | [%]                           | 10...100                           |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |                               | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| Protectie                                                           |                               | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| Teste / certificari                                                 |                               |                                    |
| Aprobare UL                                                         | tensiune de alimentare        | Class 2                            |
|                                                                     | UL numar fisier               | E191684                            |
| Date mecanice                                                       |                               |                                    |
| Greutate                                                            | [g]                           | 33,8                               |



Distribuito

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Materiale        | Capsula: PA Fara Halogen; Etanşare: EPDM |
| Material turnat  | PA, Fara Halogen                         |
| Material piulişă | inox (1.4404 / 316L)                     |

Observaţii

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Racord

