




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Aplicatie	
Caracteristici speciale	Fara Halogen
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 250 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala	Ștecher supapă: -30 ... 90 °C
	conector M12: -25 ... 90 °C
Protectie	IP 65; (M12-Conector cu fișă: IP65, IP67, IP68, IP69K)
Date mecanice	
Greutate [g]	82
Material turnat	PA-GF, Fara Halogen / TPU, Fara Halogen
Material piuliță	oțel, galvanizat / alama, nichelată
Material de etansare	NBR / CR
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PA-GF, Fara Halogen, negru; Blocare: oțel, galvanizat; Etanșare: NBR / CR;
Contacte: alama; Moment de strângere: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT
FE |

Conectare electrică - Cablu

Cablu: 0,24 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, Fara Halogen, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |