

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSE0005C05



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Aplicatie	CAN bus	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	32 DC; (fire 4+5: 5 V)
Curent total Max.	[A]	4; (fire 4+5: 0,05 A)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67; IP 68; IP 69K	
Date mecanice		
Greutate	[g]	490,05
Dimensiuni	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Material de etansare	FKM	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Observații	Rezistorul terminal CAN-Bus (120 Ω) este integrat in conectorul M12	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH050MSE0005C05

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; roșu / negru: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + alb / albastru: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + Ecran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BU =	negru
RD =	albastru
WH =	roșu
screen =	alb
	Ecran