

## Cablu de conexiune in Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



A - Canblu de intrare gri  
 C -  
 B -  
 C - Cablu octavis negru



## Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon            | da                                                             |

## Date electrice

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
| Clasa de protectie    | II         |
| Curent total Max. [A] | 3          |

## Condițiile mediului

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...90                    |
| Protectie                    | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Greutate [g]                    | 64,7             |
| Material turnat                 | TPU              |
| Material piuliță                | alama, nichelată |
| Material de etansare            | FKM              |
| Numarul de porturi splitter box | 2                |
| Adecvat portcablu               | da               |




Cablu de conexiune in Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


|                   |                                        |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                               |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s² |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 2 Mio.                                                                   |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                  |

| Observații          |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Indicații           | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                            |

| Conectare electrică - mufa C |  |
|------------------------------|--|
| Racord                       |  |



Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





## Cablu de conexiune in Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

### Conectare electrică - Conector mama A

Cablu: 0,25 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1mm )

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit;  
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică - Conector mama B

Cablu: 0,25 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit;  
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

