




Cablu de conectare

VDOGH050MSS0015H05STGH050MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie	
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]	3
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...75 °C
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75 °C
Temperatura depozitare [°C]	-25...55
Umiditate la depozitare [%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate	1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Cablu de conectare


VDOGH050MSS0015H05STGH050MSS

Date mecanice		
Greutate	[g]	533,5
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 15 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Cablu de conectare

VDOGH050MSS0015H05STGH050MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



diagrame si grafice

Reducere sarcina I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]