


Cablu de conectare

VDOAF040MSS00,6H03STGH030MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max. [A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Nota cu privire la temperatura ambientală

cULus: ...75

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

-25...90

Nota despre temperatura mediului

cULus: ...75

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]

44,3

Materiale

Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da



Cablu de conectare

VDOAF040MSS00,6H03STGH030MSS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

