

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0005C05



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...75
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75
Protecție	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	208,3
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, nichelată
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0005C05

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	≥ 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb