


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005K05



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...75
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75
Protecție	IP 65; IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	212,8
Dimensiuni [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, nichelată
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005K05

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	≥ 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005K05

diagrame si grafice

Caracteristici ecranare



x Frecvență (MHz)

y Caracteristici de ecranare (dB)

conform cu DIN EN 60512-23-3