


EVC622



Cablu de conexiune in Y

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



- A - Canblu de intrare gri
C - Cablu octavis negru
B - Cablu de intrare gri
C - Cablu octavis negru



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...75
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...75
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cablul de conexiune in Y

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Date mecanice		
Greutate	[g]	478,2
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Numarul de porturi splitter box		2
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 7 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Cablul de conexiune în Y

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Racord



diagrame si grafice

Reducere sarcina $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]