


Cablu de conexiune in Y

YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

30 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

186,5

Material turnat

TPU / TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Material de etansare

Viton

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Cablul de conexiune în Y


YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa C


Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiese!



Conectare electrică

Cablul: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord




**Cablu de conexiune in Y**



YDSGH050MSS0002H05STGH050MSS

Conectare electrică - Conector mama A

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Etanșare: Viton;
Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!

**Conectare electrică - mufa B**

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!

**diagrame si grafice**Reducere sarcina $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambientă [°C]

Y Curent [A]