


## Cablu cu conector tata

ASTAN040MSS0010K04



## Aplicatie

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu                |
| Execuție                | cablu Ethernet, D-codat                                                                      |
| Aplicatie               | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
| Fără silicon            | da                                                                                           |

## Date electrice

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensiune de lucru [V] | 30 AC / 60 DC |
| Clasa de protecție    | III           |
| Curent total Max. [A] | 4             |

## Condițiile mediului

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Temperatură de ambianță [°C]            | -25...90     |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C] | -25...90     |
| Protecție                               | IP 65; IP 67 |

## Date mecanice

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|
| Greutate [g]                           | 624,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Material turnat                        | TPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Material piuliță                       | alama, nichelată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Adecvat portcablu                      | da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Adecvat portcablu                      | <table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 10 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Viteză lucru</td><td>max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Ciclii îndoire</td><td>&gt; 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Deformare la torsiune</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table> | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului | Viteză lucru | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> | Ciclii îndoire | > 3 Mio. | Deformare la torsiune | ± 180 °/m |
| Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Ciclii îndoire                         | > 3 Mio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |
| Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                              |              |                                                                                        |                |          |                       |           |

**Cablu cu conector tata**

ASTAN040MSS0010K04

**Observații**

Unitate de ambalare


1 buc.

**Conectare electrică - mufa**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

**Racord**

BU =  
OG =  
WH =  
YE =

Culorile conecticii :  
albastru  
portocaliu  
alb  
galben