


Cablu de conectare

VDOGH050MSD0005C05STGH050MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu

Aplicatie

CAN bus

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Temperatura depozitare

[°C]

-25...55

Umiditate la depozitare

[%]

10...100

Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate

1K22/ DIN 60721-3-1

Protectie

IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

517,6

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Material de etansare

FKM

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

**Cablu de conectare**

VDOGH050MSD0005C05STGH050MSS


Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

**Conectare electrică**

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Racord**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

