

Cablu de conectare

VDOGH050MSE0005C05STGH050MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu

Aplicatie

CAN bus

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

32 DC; (fire 4+5: 5 V)

Curent total Max.

[A]

4; (fire 4+5: 0,05 A)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Protectie

IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

526,85

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Material de etansare

FKM

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Observații

Rezistorul terminal CAN-Bus (120 Ω) este integrat în conectorul M12

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOGH050MSE0005C05STGH050MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

