


EVCA47



Cablu de conexiune in Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	50 AC / 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	59
Material turnat	TPU / TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Material de etansare	FKM
Adecvat portcablu	da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
Ciclii îndoire	> 5 Mio.
Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu de conexiune in Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS


Conectare electrică - mufa C

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - A-C


Cablu: 0,2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - B-C

Cablu: 0,2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama A

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!





Cablu de conexiune in Y

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

Conectare electrică - mufa B

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!

