

Convertor PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarari"



Aplicatie

Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; Adekvat portcablu
Compatibil cu vopseaua	da

Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	10
Tensiune de lucru	[V]	< 24 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	0,1

Iesiri

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
---	-----	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

MTTF	[ani]	17562
------	-------	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	154,9
Dimensiuni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		Capsula: TPU negru; Etanșare: FKM



Convertor PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații


Observații	for sensors to IEC 60947-5-2 with normally open operation
Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb