




Cablu de conectare

VDOAH040VAP0020P04STGH040VAP



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...100
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate	[g]	1345,5
Materiale		PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM
Material turnat		PP
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

**Cablu de conectare**

VDOAH040VAP0020P04STGH040VAP

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm

**Conectare electrică**

Cablu: 20 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Racord**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

