




Cablu cu conector tata

ASTGN040VAS0020P04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție		cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	1,66
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cRUus: ...65 °C
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	0...80
Nota despre temperatura mediului		cRUus: ...65 °C
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1264,8
Dimensiuni	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Materiale		PP Fara Halogen



Cablu cu conector tata

ASTGN040VAS0020P04

Material turnat	PP	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Conectare electrică

Cablu: 20 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BU = albastru
 OG = portocaliu
 WH = alb
 YE = galben