
EVC073

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0002H05

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...75 °C
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...75 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condi#ii climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC073

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0002H05

Date mecanice			
Greutate	[g]	91,1	
Dimensiuni	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materiale		Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM	
Material piuliță		alama, nichelată	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu		Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
		Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s²
		Ciclii îndoire	> 5 Mio.
		Deformare la torsiune	± 180 °/m


Observații		
Indicații		Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord




	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb

EVC073

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0002H05

diagrame si grafice



Reducere sarcina Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]