


Cablu de conectare

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; cablu ecranat; Adecvat portcablu

Execuție

cablu Ethernet, D-codat

Aplicatie

medii igienice si umede din industria alimentara

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

30 AC / 60 DC

Clasa de protectie

III

Curent total Max.

[A]

1,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...100

Temperatura ambientală
(variabilă)

[°C]

0...80

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)

Date mecanice

Greutate

[g]

89,5

Materiale

Capsula: PP Fara Halogen

Material turnat

PC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 15 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 1 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S

Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică

Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; 7 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Blocare: inox (1.4404 / 316L)

