


EVF556



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Execuție		cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	30 AC / 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	1,5
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...80
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20)
Date mecanice		
Greutate	[g]	92
Materiale		alama nichelată; Capsula: PP Fara Halogen
Material turnat		PC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu		da



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: PC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Conectare electrică

Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Racord



Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit

