
# EVF010

## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050VAS0005P05




| | | |
|---|---|---|
| **Aplicatie** | | |
| Caracteristici speciale | | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie | | medii igienice si umede din industria alimentara |
| Fără silicon | | da |
| **Date electrice** | | |
| Tensiune de lucru | [V] | < 60 AC/DC |
| Clasa de protectie | | II |
| Curent total Max. | [A] | 4 |
| Valoarea totală a curentului (UL) | [A] | 3 |
| **Condițiile mediului** | | |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...100 |
| Nota cu privire la temperatura ambientala | | cULus: ...65 °C |
| Temperatura ambientala (variabila) | [°C] | 0...100 |
| Nota despre temperatura mediului | | cULus: ...65 °C |
| Temperatura depozitare | [°C] | -25...55 |
| Umiditate la depozitare | [%] | 10...100 |
| Alte condi#ii climatice pentru stocare conform categoriei declarate | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Protectie | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

# EVF010

## Cabluri de conectare cu mufa

**ADOGH050VAS0005P05**

| Date mecanice | | | |
|---|---|---|---|
| Greutate | [g] | 194,2 | |
| Dimensiuni | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | |
| Materiale | | PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM | |
| Material turnat | | PP | |
| Material piuliță | | inox (1.4404 / 316L) | |
| Adecvat portcablu | | da | |
| Adecvat portcablu | | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului |
| | | Viteză lucru | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi accelerație max. de 5 m/s² |
| | | Ciclii îndoire | > 1 Mio. |
| | | Deformare la torsiune | ± 180 °/m |


| Observații | | |
|---|---|---|
| Unitate de ambalare | | 1 buc. |

**Conectare electrică**

Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Racord




Culorile conecticii :

| | |
|---|---|
| BK = | negru |
| BN = | maro |
| BU = | albastru |
| GY = | gri |
| WH = | alb |