


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0002P03



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC; (cULus: 10...30 DC)
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabila) [°C]	5...80
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
-------------	------------------------	---------

Date mecanice

Greutate [g]	68,2
Dimensiuni [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiale	Capsula: PP negru transparent; Etanșare: EPDM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032VAS0002P03

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru