
EVC205

Cablu de conectare

VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Valoarea totală a curentului (UL)	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...75
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...75
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condi#ii climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC205

Cablu de conectare


VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS

Date mecanice			
Greutate [g]	64		
Material turnat	TPU		
Material piuliță	alama, nichelată		
Material de etansare	FKM		
Adecvat portcablu	da		
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²	
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.	
	Deformare la torsiune	± 180 °/m	

Observații	
Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,8 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord




EVC205

Cablu de conectare


VDOAH050MSS00,8H05STGH050MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



diagrame si grafice



Reducere sarcina Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]