




Cablu de conectare

VDOAF040VAS0001P04STGH040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	5...80
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
-------------	------------------------	---------

Date mecanice

Greutate [g]	53,1
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Materiale	Capsula: PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu	da



Cablu de conectare

VDOAF040VAS0001P04STGH040VAS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablul: 1,0 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

