




Cablu de conectare

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala		cULus: ...75
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...75
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	31710
Date mecanice		
Greutate	[g]	171,2



Cablu de conectare

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Material de etansare	FKM	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord





Cablu de conectare

VDOAF032MSS0005H03STGH030MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

