


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046VAS0005E04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...50
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	5...100
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...50
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	205,5
Dimensiuni [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Capsula: PVC negru transparent; Etanșare: EPDM
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH046VAS0005E04

Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	2 x LED, verde

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru
 WH = alb