

EVT013



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0005E05



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie		medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		< 60 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. [A]		4
Valoarea totală a curentului (UL) [A]		3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...50 °C
Temperatura ambientală (variabila) [°C]		5...100
Nota despre temperatura mediului		cULus: ...50 °C
Temperatura depozitare [°C]		-25...55
Umiditate la depozitare [%]		10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0005E05

Date mecanice		
Greutate	[g]	238,5
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare		EPDM
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cabluri: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

Conectare electrică - Conector mama	
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm	



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb